


# Cable de conexión

## V93-G-YE25M-STOOW-V93-G

■ Rosca de 7/8 pulg.

Cable de conexión, de 7/8" a 7/8", cable STOOW, 3 pines



### Datos técnicos

#### Datos generales

Nº de polos	3
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	recto
Rosca 1	7/8"
Conexión 2	conectores, recto
Tipo 2	recto
Rosca 2	7/8"

#### Datos eléctricos

Tensión de trabajo	$U_B$	máx. 600 V
Corriente de trabajo	$I_B$	13 A
Resistencia de tránsito		< 5 mΩ

#### Autorizaciones y Certificados

Autorización UL	cULus Listed, General Purpose
-----------------	-------------------------------

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------

#### Datos mecánicos

Grado de protección	IP67
Material	
Contactos	Aleación Cu oro chapado
Pinza	PVC, amarillo
Cable	PVC
Contratuerca	Latón niquelado
Aislamiento del hilo	PVC

Fecha de publicación: 2020-06-25 Fecha de edición: 2020-07-01 : 70119781\_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**pf** PEPPERL+FUCHS

## Datos técnicos

Cable		de hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento		Ø 9,9 mm
Radio de flexión		10 x Kabeldurchmesser
Color		amarillo
Hilos		3 x 1,5 mm <sup>2</sup> (16 AWG)
Longitud	L	25 m
Nota		STOOW UL Estándar

## Conexión

