


Cable de conexión V94-G-YE3M-STOOW-V94-G

■ Rosca de 7/8 pulg.

Cable de conexión, de 7/8" a 7/8", cable STOOW, 4 pines



Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	4
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	recto
Rosca 1	7/8"
Conexión 2	conectores, recto
Tipo 2	recto
Rosca 2	7/8"

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 600 V
Corriente de trabajo	I_B	10 A
Resistencia de tránsito		< 5 mΩ

Autorizaciones y Certificados

Autorización UL	cULus Listed, General Purpose
-----------------	-------------------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------

Datos mecánicos

Grado de protección	IP67
Material	
Contactos	Aleación Cu oro chapado
Pinza	PVC, amarillo
Cable	PVC
Contratuerca	Latón niquelado
Aislamiento del hilo	PVC
Cable	de hilos finos, flexibles

Fecha de publicación: 2020-12-11 Fecha de edición: 2020-12-11 : 70119786_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Datos técnicos

Diámetro del revestimiento		Ø 9,9 mm
Radio de flexión		10 x Kabeldurchmesser
Color		amarillo
Hilos		4 x 1,5 mm ² (16 AWG)
Longitud	L	3 m
Nota		STOOW UL Estándar

Conexión

