


Cable de conexión

V94-G-YE30M-STOOW-V94-G

■ Rosca de 7/8 pulg.

Cable de conexión, de 7/8" a 7/8", cable STOOW, 4 pines



Datos técnicos

Datos generales

| | |
|-------------|-------------------|
| Nº de polos | 4 |
| Conexión 1 | Conector hembra |
| Tipo 1 | recto |
| Rosca 1 | 7/8" |
| Conexión 2 | conectores, recto |
| Tipo 2 | recto |
| Rosca 2 | 7/8" |

Datos eléctricos

| | | |
|-------------------------|-------|------------|
| Tensión de trabajo | U_B | máx. 600 V |
| Corriente de trabajo | I_B | 10 A |
| Resistencia de tránsito | | < 5 mΩ |

Autorizaciones y Certificados

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
|-----------------|-------------------------------|

Condiciones ambientales

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Temperatura ambiente | -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F) |
|----------------------|---------------------------------|

Datos mecánicos

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Grado de protección | IP67 |
| Material | |
| Contactos | Aleación Cu oro chapado |
| Pinza | PVC, amarillo |
| Cable | PVC |
| Contratuerca | Latón niquelado |
| Aislamiento del hilo | PVC |
| Cable | de hilos finos, flexibles |

Fecha de publicación: 2020-12-11 Fecha de edición: 2020-12-11 : 70119793_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Datos técnicos

| | | |
|----------------------------|---|----------------------------------|
| Diámetro del revestimiento | | Ø 9,9 mm |
| Radio de flexión | | 10 x Kabeldurchmesser |
| Color | | amarillo |
| Hilos | | 4 x 1,5 mm ² (16 AWG) |
| Longitud | L | 30 m |
| Nota | | STOOW UL Estándar |

Conexión

