

Cable de conexión


V95-G-YE10M-STOOW-V95-G

■ Rosca de 7/8 pulg.

Cable de conexión, de 7/8" a 7/8", cable STOOW, 5 pines



Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales	
Nº de polos	5
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	recto
Rosca 1	7/8"
Conexión 2	conectores, recto
Tipo 2	recto
Rosca 2	7/8"
Datos eléctricos	
Tensión de trabajo	U_B máx. 600 V
Tensión de prueba	1500 V
Corriente de trabajo	I_B 8 A
Resistencia de tránsito	< 5 mΩ
Autorizaciones y Certificados	
Autorización UL	cULus Listed, General Purpose
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Datos mecánicos	
Grado de protección	IP67
Material	
Contactos	Aleación Cu oro chapado
Pinza	PVC, amarillo
Cable	PVC

Fecha de publicación: 2022-06-22 Fecha de edición: 2022-06-22 : 70119797_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Datos técnicos

Contratuerca	Latón niquelado	
Aislamiento del hilo		PVC
Cable	de hilos finos, flexibles	
Diámetro del revestimiento		Ø 9,9 mm
Radio de flexión	10 x Kabeldurchmesser	
Color	amarillo	
Hilos	5 x 1,5 mm ² (16 AWG)	
Longitud	L	10 m
Nota	STOOW UL Estándar	

Conexión



1	⌋	WH
2	⌋	RD
3	⌋	GN/YE
4	⌋	OR
5	⌋	BK