

# Cable de conexión


## V95-G-YE20M-STOOW-V95-G

■ Rosca de 7/8 pulg.

Cable de conexión, de 7/8" a 7/8", cable STOOW, 5 pines



### Dimensiones



### Datos técnicos

#### Datos generales

Nº de polos	5
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	recto
Rosca 1	7/8"
Conexión 2	conectores, recto
Tipo 2	recto
Rosca 2	7/8"

#### Datos eléctricos

Tensión de trabajo	$U_B$	máx. 600 V
Tensión de prueba		1500 V
Corriente de trabajo	$I_B$	8 A
Resistencia de tránsito		< 5 mΩ

#### Autorizaciones y Certificados

Autorización UL	cULus Listed, General Purpose
-----------------	-------------------------------

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------

#### Datos mecánicos

Grado de protección	IP67
Material	
Contactos	Aleación Cu oro chapado
Pinza	PVC, amarillo
Cable	PVC

Fecha de publicación: 2022-06-22 Fecha de edición: 2022-06-22 : 70119799\_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

## Datos técnicos

Contratuerca	Latón niquelado	
Aislamiento del hilo		PVC
Cable	de hilos finos, flexibles	
Diámetro del revestimiento		Ø 9,9 mm
Radio de flexión		10 x Kabeldurchmesser
Color		amarillo
Hilos	5 x 1,5 mm <sup>2</sup> (16 AWG)	
Longitud	L	20 m
Nota	STOOW UL Estándar	

## Conexión



1	⌋	.....	WH
2	⌋	.....	RD
3	⌋	.....	GN/YE
4	⌋	.....	OR
5	⌋	.....	BK