



Paquete de resortes

ACC-PACK-SP-SL*15/20*/GS130/PL

- Para cuerdas de medición de 15/20 m de largo
- Para el modelo de 130 mm
- Para la versión PL

Paquete de resortes para siggas con carcasa de 130 mm de diámetro, rango de medición de 15/20 m y extracción de cuerda derecha

Datos técnicos

Datos generales

Tipo	Paquete de resortes, doble
Longitud de la medición	15 mm , 20 mm
Tipo	130 mm

Datos mecánicos

Diámetro	117 mm
Anchura	42 mm
Material	
Carcasa	PBT
Resorte	Acero texturizado de alto rendimiento
Masa	1250 g