

Givare, induktiv


NBB8-18GM60-A2-V1-Y



- 8 mm i plan
- Utökat känslavstånd
- Utökat temperaturområde - 40 ... + 85 °C
- Med ökat täthet, skyddsklass IP68 / IP69K



Mått



Tekniska data

Allmänna specifikationer

Växlingsfunktion		kompletterande
Utgångstyp		PNP
Känslavstånd	s_n	8 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		DC
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 6,48 mm
Manöverelement		Konstruktionsstål, t.ex. 1.0037, S235JR (tidigare St37-2) 24 mm x 24 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}		0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,3
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$		0,7
Reduktionsfaktor r_{Ms}		0,45
Anslutnings sätt		4-trådig

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	7 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 1600 Hz

Kungörelsedatum: 2023-10-06 Datum för utgåva: 2023-10-06 : 70166854-100017_swe.pdf

Se "Allmänna kommentarer om produktinformationen från Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Tyskland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS

Tekniska data

Hysteres	H	typ. 5%
Polaritetsskydd		Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd		pulserande
Spänningsfall	U_d	≤ 2 V
Arbetsström	I_L	0 ... 200 mA
Läckström	I_r	0 ... 0,5 mA typ. 4 μ A vid 25 °C
Tomgångsström	I_0	≤ 10 mA
Driftsberedskapsuppskov	t_v	≤ 10 ms
Funktions indikering		LED, gul
Specifikation funktionell säkerhet		
MTTF _d		1484 a
Livslängd (T _M)		20 a
Feldetekteringsförmåga (DC)		0 %
Norm- och riktlinjekonformitet		
Standardöverensstämmelse		
Standarder		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 EN 12895: 2015
Godkännanden och certifikat		
UL-godkännande		cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-godkännande		Produkter, vars max. driftspänning är ≤ 36 V, kräver inget godkännande och har därför ingen CCC-märkning.
Omgivningsförhållande		
Omgivningstemperatur		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagringstemperatur		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mekaniska specifikationer		
Anslutnings typ		Kontakt
Kapslingsmaterial		Mässing , vit brons belagd
Avkännings yta		PBT , grön
Skyddsklass		IP68 / IP69K
Stickpropp		
Gänga		M12 x 1
Poltal		4
Stomme		68 g
Åtdragningsmoment		0 ... 30 Nm
Allmän information		
Leveransomfattning		Leverans med 2 muttrar med låständer

Anslutning



Anslutningstilldelning



Tråd färger enligt EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Tillbehör

	BF 18	Fäste, 18 mm
	BF 18-F	Monteringsadapter i plast, 18 mm
	MH 01-M18	Fäste för givare
	MH-EXG-18	Snabbfäste med stopp
	V1-G-2M-PUR	Kabel med honkontakt med en ände, M12, rak, A-kodad, 4 stift, PUR-kabel, grå
	V1-W-2M-PUR	Kabel med honkontakt med en ände, M12, vinklad, A-kodad, 4 stift, PUR-kabel, grå
	V1-G-BK2M-PUR-U	Kabel med honkontakt med en ände, M12, rak, A-kodad, 4 stift, PUR-kabel, svart, UL-godkänd, lämplig för kabelkedjor, vridningsbeständig
	V1-W-BK2M-PUR-U	Kabel med honkontakt med en ände, M12, vinklad, A-kodad, 4 stift, PUR-kabel, svart, UL-godkänd, lämplig för kabelkedjor, vridningsbeständig
	V1-G-BK	Honkontakt, M12, rak, A-kodad, 4 stift, för kabeldiameter 4–6 mm, kan monteras på fältet
	V1-W-BK	Honkontakt, M12, vinklad, A-kodad, 4 stift, för kabeldiameter 4–6 mm, kan monteras på fältet

Kungörelsedatum: 2023-10-06 Datum för utgåva: 2023-10-06 : 70166854-100017_swe.pdf

Se "Allmänna kommentarer om produktinformationen från Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Tyskland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS