




# Givare, induktiv NBB15-30GK-WS

■ Bas serie



## Mått



## Tekniska data

### Allmänna specifikationer

Växlingsfunktion		Normalt öppen (NO)
Utgångstyp		Tvåtrådig
Känslavstånd	$s_n$	15 mm
Installation		nästan i samma plan
Utgångs typ		AC
Garanterat känslavstånd	$s_a$	0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor $r_{Al}$		0,43
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$		0,41
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$		0,82
Anslutnings sätt		2-trådig

### Specifikationer

Arbetsspänning	$U_B$	20 ... 250 V
Kopplingsfrekvens	$f$	0 ... 25 Hz

Kungörsedatum: 2020-12-10 Datum för utgåva: 2020-12-10 : 802845\_swe.pdf

Se "Allmänna kommentarer om produktinformationen från Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Tyskland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapore: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

## Tekniska data


Hysteres	H	typ. 5 %
Kortslutningsskydd		nej
Spänningsfall	$U_d$	$\leq 8$ V
Korttidsström (20ms, 0,1Hz)		0 ... 1600 mA
Arbetsström	$I_L$	1,5 ... 200 mA
Läckström	$I_r$	0 ... 1,5 mA typ.
Driftsberedskapsuppskov	$t_v$	$\leq 20$ ms
<b>Norm- och riktlinjekonformitet</b>		
Standardöverensstämmelse		
Standarder		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
<b>Godkännanden och certifikat</b>		
UL-godkännande		cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande		cCSAus Listed, General Purpose
CCC-godkännande		Certified by China Compulsory Certification (CCC)
<b>Omgivningsförhållande</b>		
Omgivningstemperatur		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
<b>Mekaniska specifikationer</b>		
Anslutnings typ		Kabel PVC , 2 m
Ledartvärsnitt		0,75 mm <sup>2</sup>
Kapslingsmaterial		PBT
Avkännings yta		PBT
Skyddsklass		IP68
Anmärkning		1) Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning $U_b$ 80...253 V Säkring $\leq 0,3$ A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1 Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.

## Anslutning




## Montering

### Montageförutsättningar



## Tillbehör

	<b>BF 30</b>	Fäste, 30 mm
---	--------------	--------------