



Bestellbezeichnung

KLE-A32-2,8-2,0-K142

Fibra óptica de plástico-unidireccional

Características

- Amplio campo de captación

Serie

Fibras ópticas

Series de los aparatos SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL

Descripción

Atención:

El conductor de luz no debe torcerse ni doblarse. Las fuerzas de tracción extremas pueden provocar deterioros. Evite el contacto con gasolina o disolventes orgánicos.



Datos técnicos

Datos generales

Alcance		SU18: 35 mm SU18/35: 140 mm SU19: 35 mm
Longitud de fibra óptica	l	2000 mm , confeccionable
Diámetro de fibra óptica	d	2,2 mm
Forma/Tipo adaptador		00
Pieza terminal		Apilado
Radio de flexión		mín. 25 mm
Distribución de fibras	Fv	ver dimensiones
Angulo de apertura		67 °

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Datos mecánicos

Material	
Salida de luz	Plástico
Revestimiento	PVC
Núcleo	Plástico
Pieza terminal	Plástico

Información general

Volumen de suministro	Conductores de luz embalados de dos en dos
-----------------------	--

Dimensiones

