




Endüktif Sensör NBN8-18GK50-A2

- 8 mm bağılı değil
- Antivalent outputs
- Plastic housing



Boyutlar



Teknik Veriler

Genel veriler		
Anahtarlama işlevi		tamamlayıcı
Çıkış tipi		PNP
Algılama mesafesi	s_n	8 mm
Montaj		çıkık kafa
Çıkış polaritesi		DC
Emniyete alınmış devre mesafesi	s_a	0 ... 6,48 mm
Redüksiyon faktörü r_{Al}		0,45
Redüksiyon faktörü r_{Cu}		0,4
Redüksiyon faktörü $r_{1.4301}$		0,7
Çıkış şekli		4 telli
Tanım verileri		
Besleme gerilimi	U_B	10 ... 30 V
Anahtarlama frekansı	f	0 ... 500 Hz
Yanlış kutup bağlama koruması		ters kutup koruması
Kısa devre koruması		takt sonu
Gerilim düşmesi	U_d	$\leq 3 V$

: 2023-12-08 : 2023-12-08 : 806948_tur.pdf

Bkz. "General Notes Relating to Pepperl+Fuchs Product Information".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

ABD: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Almanya: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Teknik Veriler

İşletme akımı	I_L	0 ... 200 mA
Rölanti akımı	I_0	≤ 25 mA
Anahtarlama durum göstergesi		LED, sarı
Normlar ve yönerge uygunluğu		
Norm uygunluğu		
Normlar		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
İzinler ve sertifikalar		
UL İzni		cULus Listed, General Purpose
CCC İzni		Ürünün maksimum çalışma gerilimi ≤ 36 V olup, onaya tabi değildir ve bu nedenle CCC işaretine sahip değildir.
Çevre şartları		
Ortam sıcaklığı		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mekanik veriler		
Bağlantı şekli		Kablo PVC , 2 m
Damar enine kesit		4 x 0,34 mm ²
Gövde malzemesi		PBT
Alın yüzeyi		PBT
Koruma tipi		IP69K

Bağlantı