




Marque de commande

CBL SET J03M-BK-2m

Câble de raccordement

Dimensions



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

nombre de pôles	3
Forme constructive	connecteur femelle, droit extrémité de câble libre

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection	IP20
Raccordement	câble avec connecteur JST à trois broches
Matériau	
Poignée	PA66
Câble	PVC
Câble	
Diamètre d'enveloppe	Ø 3 mm
Couleur	noir
Fils	3 x 0,14 mm ²
Conception du conducteur	18 x 0,1 mm
Longueur	L 2 m (L)
Masse	env. 30 g

Raccordement électrique

1)	_____	BN
2)	_____	BU
3)	_____	BK