




CE

**Codifica d'ordine****CBL SET J03M-BK-2m**

Cavo di collegamento

**Dimensioni****Dati tecnici****Dati generali**

Numero di poli	3
Tipo di costruzione	Connettore femmina, diritto Estremità cavo libero

**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

**Dati meccanici**

Grado di protezione	IP20
Collegamento	Cavo con connettore JST a 3 pin

**Materiale**

Innesto metallico	PA66
Cavo	PVC
Cavo	A fili sottili, flessibile
Diametro mantello	Ø 3 mm
Colore	nero
Fili	3 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Montaggio del conduttore	18 x 0,1 mm
Lunghezza	L 2 m (L)
Peso	circa. 30 g

**Allacciamento elettrico**

1 )	BN
2 )	BU
3 )	BK