




Referencia de pedido

CBL SET J03M-BK-2m

Cable de conexión

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	3
Tipo	Hembra, extremo del cable libre recto

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Datos mecánicos

Grado de protección	IP20
Conexión	Cable con conector JST de 3 clavijas
Material	
Pinza	PA66
Cable	PVC
Cable	de hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento	Ø 3 mm
Color	negro
Hilos	3 x 0,14 mm ²
Montaje de escalera	18 x 0,1 mm
Longitud	L 2 m (L)
Masa	aprox. 30 g

Conexión eléctrica

