




CE

Codifica d'ordine**CBL SET J03M-BK-7m**

Cavo di collegamento

Dimensioni**Dati tecnici****Dati generali**

Numero di poli	3
Tipo di costruzione	Connettore femmina, diritto Estremità cavo libero

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Dati meccanici

Grado di protezione	IP20
Collegamento	Cavo con connettore JST a 3 pin

Materiale

Innesto metallico	PA66
Cavo	PVC
Cavo	A fili sottili, flessibile
Diametro mantello	Ø 3 mm
Colore	nero
Fili	3 x 0,14 mm ²
Montaggio del conduttore	18 x 0,1 mm
Lunghezza	L 7 m (L)
Peso	circa. 100 g

Allacciamento elettrico

1)	_____	BN
2)	_____	BU
3)	_____	BK