




**Referencia de pedido**

**CBL SET J03M-BK-7m**

Cable de conexión

**Dimensiones**



**Datos técnicos**

**Datos generales**

Nº de polos	3
Tipo	Hembra, extremo del cable libre recto

**Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

**Datos mecánicos**

Grado de protección	IP20
Conexión	Cable con conector JST de 3 clavijas
Material	
Pinza	PA66
Cable	PVC
Cable	de hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento	Ø 3 mm
Color	negro
Hilos	3 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Montaje de escalera	18 x 0,1 mm
Longitud	L 7 m (L)
Masa	aprox. 100 g

**Conexión eléctrica**

