




CE

Marque de commande**CBL SET J03M-GY-7m**

Câble de raccordement

Dimensions**Caractéristiques techniques****Caractéristiques générales**

nombre de pôles	3
Forme constructive	connecteur femelle, droit extrémité de câble libre

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection	IP20
Raccordement	câble avec connecteur JST à trois broches
Matériau	
Poignée	PA66
Câble	PVC
Câble	
Diamètre d'enveloppe	Ø 3 mm
Couleur	gris
Fils	3 x 0,14 mm ²
Conception du conducteur	18 x 0,1 mm
Longueur	L 7 m (L)
Masse	env. 100 g

Raccordement électrique

1)	_____	BN
2)	_____	BU
3)	_____	BK