

Givare, induktiv


NMB3-18GM85-US-FE-V93



- Aktiv yta i rostfritt stål
- 2-tråd AC/DC
- Knappbredd 3 mm



Mått



Tekniska data

Allmänna specifikationer

Känslavstånd	s_n	3 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		AC/DC
Reduktionsfaktor r_{Al}		0
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0
Reduktionsfaktor $r_{1.4301}$		0.4 - 0.7
Reduktionsfaktor r_{Si37}		1
Reduktionsfaktor r_{Ms}		0
Anslutnings sätt		2-trådig

Specifikationer

Driftspänning DC	U_B	20 ... 300 V
Driftspänning AC	U_B	20 ... 250 V
Kopplingsfrekvens	f	15 Hz

Kungöresedatum: 2020-09-15 Datum för utgåva: 2020-09-15 : 900131_swe.pdf

Se "Allmänna kommentarer om produktinformationen från Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Tyskland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS

Tekniska data

Hysteres	H	3 ... 15 typ. 10 %
Polaritetsskydd		ja
Kortslutningsskydd		ja
Spänningsfall	U_d	≤ 7 V
Arbetsström	I_L	8 ... 200 mA
Läckström	I_r	$\leq 1,3$ mA
Driftspänningsvisning		LED grön
Funktions indikering		LED, gul
Standardöverensstämmelse		
Standarder		IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande		
Omgivningstemperatur		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mekaniska specifikationer		
Kapslingsmaterial		Rostfritt stål 1.4305 / AISI 303
Avkännings yta		Rostfritt stål 1.4305 / AISI 303
Skyddsklass		IP67

Anslutning

US

