




### Referencia de pedido

**1/2" NPT-V94-G-S-.3M**

Conector de montaje, 7/8" UN/1/2" NPT,  
4 polos

### Dimensiones



### Datos técnicos

#### Datos generales

Nº de polos	4
Tipo	recto
Conexión 1	conectores, recto
Rosca 1	7/8"

#### Datos eléctricos

Tensión de trabajo	$U_B$	max 600 V CA/CC
Corriente de trabajo		10 A


#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------

#### Datos mecánicos

Tipo de protección	IP67
Conexión	Clavija de aparato 7/8"-16 UN
Material	claro Aluminio, eloxado
Contactos	oro chapado Aleación de cobre
Cable	
Hilos	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Longitud	$L$
Nota	1/2" - 14 NPT Montaje Rosca

### Conexión eléctrica



### Conexión eléctrica

1	-----	BK
2	-----	WH
3	-----	RD
4	-----	GN/YE