


Snímač, induktivní NCB15-30GM70-US

- 2drátový st/ss
- Válcovitého tvaru
- Snímací rozsah 15 mm



Technické údaje

Všeobecné specifikace

Spínací vzdálenost	s_n	15 mm
Montáž		v jedné rovině
Polarita výstupu		AC/DC spínací kontakt
Typ výstupu		dva vodiče

Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	U_B	20 ... 250 V stř./20 ... 300 V ss
Spínací frekvence	f	30 Hz
Hystereze	H	3 ... 15 typ. 5 %
Ochrana proti přepólování		snášejí přepólování
Ochrana proti zkratu		pulsní kontrola
Pokles napětí	U_d	≤ 7 V
Krátkodobý proud (20 ms, 0,1 Hz)		1,7 A / 20 MS
Provozní proud	I_L	8 ... 200 mA Střídavý nebo stejnosměrný
Zbytkový proud	I_r	$\leq 1,3$ mA
Indikace provozního napětí		LED dioda, zelená
Indikace stavu sepnutí		LED dioda, žlutá

Shoda se standardy

Normy		NEMA ICS5-2000
-------	--	----------------

Schválení a certifikáty

Schválení UL		cULus Listed, General Purpose
--------------	--	-------------------------------

Datum publikace: 2020-09-15 Datum vydání: 2020-09-24 : 904071_cze.pdf

Viz část Všeobecné poznámky týkající se produktů společnosti Pepperl+Fuchs.

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Německo: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Technické údaje

Schválení CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Okolní podmínky	
Okolní teplota	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanické specifikace	
Typ připojení	Kabel PUR , 2 m
Materiál pouzdra	Mosaz, poniklovaná
Čelní plocha	Polybutyltereftalát
Třída ochrany	IP67

Připojení

US

