


Givare, induktiv

NCB15-30GM70-US

- 2-tråd AC/DC
- Cylinderformad
- Avkänningsområde 15 mm



Tekniska data

Allmänna specifikationer

Känslavstånd	s_n	15 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		AC/DC slutare
Anslutnings sätt		2-trådig

Specifikationer

Arbetspänning	U_B	20 ... 250 V AC/20 ... 300 V DC
Kopplingsfrekvens	f	30 Hz
Hysteres	H	3 ... 15 typ. 5 %
Polaritetsskydd		tolerat mot felaktig polning
Kortslutningsskydd		pulserande
Spänningsfall	U_d	≤ 7 V
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)		1,7 A/20 ms
Arbetsström	I_L	8 ... 200 mA AC eller DC
Läckström	I_r	$\leq 1,3$ mA
Driftspänningsvisning		LED grön
Funktions indikering		LED, gul

Standardöverensstämmelse

Standarder		NEMA ICS5-2000
------------	--	----------------

Godkännanden och certifikat

UL-godkännande		cULus Listed, General Purpose
----------------	--	-------------------------------

Kungörelsedatum: 2020-09-15 Datum för utgåva: 2020-09-24 : 904071_swe.pdf

Se "Allmänna kommentarer om produktinformationen från Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Tyskland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Tekniska data

CSA-godkännande	cCSAus Listed, General Purpose
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mekaniska specifikationer	
Anslutnings typ	Kabel PUR , 2 m
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Anslutning

US

