




Marque de commande

1/2" NPT-V93-G-S-.3M

Prise encastrée, 7/8" UN / 1/2" NPT, 3 broches

Dimensions



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

nombre de pôles	3
Forme constructive	droit
Raccordement 1	Connecteur mâle
Filetage 1	7/8"

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	max 600 V C.A./C.C.
Courant d'emploi		13 A

Conditions environnementales

Température ambiante	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------


Caractéristiques mécaniques

Mode de protection	IP67	
Raccordement	Connecteur 7/8"-16 UN	
Matériau	transparent aluminium, anodisé	
contacts	or plaqué Alliage cuivre	
Câble		
Fils	3 x 1,5 mm ²	
Longueur	L	0,3 m
Remarque	1/2" - 14 NPT Montage filetage	

Agréments et certificats

Agrément UL	cULus Listed, General Purpose
-------------	-------------------------------

Raccordement électrique



Raccordement électrique

1	GN/YE
2	BK
3	WH