




Referencia de pedido

1/2" NPT-V93-G-S-.3M

Conector de montaje, 7/8" UN/1/2" NPT,
3 polos

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	3
Tipo	recto
Conexión 1	conectores, recto
Rosca 1	7/8"

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	max 600 V CA/CC
Corriente de trabajo		13 A


Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------

Datos mecánicos

Tipo de protección	IP67	
Conexión	Clavija de aparato 7/8"-16 UN	
Material	claro Aluminio, eloxado	
Contactos	oro chapado Aleación de cobre	
Cable		
Hilos	3 x 1,5 mm ²	
Longitud	L	0,3 m
Nota	1/2" - 14 NPT Montaje Rosca	

Conexión eléctrica



Conexión eléctrica

1	GN/YE
2	BK
3	WH