



Referencia de pedido


1/4" NPT-V124-G-S-.076M

Conector de montaje, 1/2" UNF/1/4" NPT, 4 polos

Características

- Montaje en la pared delantera/atornillado
- Tensión de trabajo CA

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	4
Tipo	recto
Conexión 1	conectores, recto
Rosca 1	1/2"
Conexión 2	Terminal de línea libre
Rosca 2	1/4"

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 300 V CA / CC
Corriente de trabajo		4 A


Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------

Datos mecánicos

Grado de protección	IP67
Conexión	Cables trenzados aislados
Material	latón, niquelado
Contactos	oro chapado Aleación de cobre
Conector de retén	Poliamida (PA)
Cable	
Hilos	4 x 0,34 mm ²
Longitud	L
Nota	1/4" (6,250mm) - 18 NPT Montaje Rosca

Conexión eléctrica



Conexión eléctrica

1	-----	RD/BK
2	-----	RD/WH
3	-----	RD
4	-----	GN/YE