

# Givare, induktiv


## NBN15-30GK60-UR-5M



- Reläutgång
- Avkänningsområde 15 mm
- SPDT-utgång
- Allströmsmodell
- Signalström upp till 6 A



### Mått



### Tekniska data

Allmänna specifikationer		
Växlingsfunktion		växlingskontakt
Utgångstyp		Relä
Känslavstånd	$s_n$	15 mm
Installation		ej i samma plan
Utgångs typ		DC
Reduktionsfaktor $r_{Al}$		0,4
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$		0,37
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$		0,73
Anslutnings sätt		Reläutgång
Mekanisk livslängd		Tomgång: $2 \times 10^7$ omkopplingar Fullast: $1 \times 10^5$ Kopplingscykler
Specifikationer		
Hysteres	H	1 ... 12 %
Polaritetsskydd		toleratn mot felaktig polning
Kortslutningsskydd		nej
Dimensioneringsdriftsström	$I_e$	< 50 mA AC/DC
Funktions indikering		LED, röd 360°

Kungörese datum: 2023-10-18 Datum för utgåva: 2023-10-18 : 904973\_swe.pdf

Se "Allmänna kommentarer om produktinformationen från Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Tyskland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapore: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS



## Tekniska data

Elektriska data		
Dimensioneringsdriftsspänning	$U_e$	20 ... 132 V AC/DC
Utgång		
Brytspänning		max. 28 V DC , 250 V AC
Brytström		6 A , växelspänning/likspänning, resistiv belastning
Omslagseffekt		max. 180 W
Norm- och riktlinjekonformitet		
Standardöverensstämmelse		
Standarder		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Godkännanden och certifikat		
UL-godkännande		cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande		cCSAus Listed, General Purpose
Omgivningsförhållande		
Omgivningstemperatur		-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mekaniska specifikationer		
Anslutnings typ		Kabel, 5 m, kraftigt PVC-hölje, 5 ledare, tvärsnittsarea 0,79 mm <sup>2</sup> (18 AWG)
Ledartvärsnitt		0,75 mm <sup>2</sup>
Kapslingsmaterial		PBT
Avkännings yta		PBT
Skyddsklass		IP68

## Anslutning



## Tillbehör

	<b>BF 30</b>	Fäste, 30 mm
	<b>AB-30</b>	Monterings tillbehör