



**Marque de commande**


**VAZ-RK-4TEE**

Répartiteur passif avec quatre ports pour AS-Interface



**Fonction**

- Jonction en T à quatre orifices passifs pour AS-Interface

**Dimensions**



**Raccordement électrique**



**Caractéristiques techniques**

**Caractéristiques générales**

description Répartiteur passif avec quatre ports pour AS-Interface

**Éléments de visualisation/réglage**

LED PWR LED verte : alimentation par bus

**Caractéristiques électriques**

Tension assignée d'emploi  $U_e$  26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface  
 Courant assigné d'emploi  $I_e$  8 A  
 Tension de sécurité max.  $U_m$  35 V

**Interface**

Protocole AS-Interface

**Sortie**

nombre/type 4/ connecteurs de chute

**Conditions environnementales**

Température ambiante -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)  
 Température de stockage -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

**Caractéristiques mécaniques**

Mode de protection IP20  
 Raccordement bornes : tronc rentré, tronc sorti et quatre chutes

Date de publication: 2010-03-30 20:11 Date d'édition: 2014-01-13 905374\_fra.xml