




**Referencia de pedido**

**1/2" NPT-V95-G-S-.3M**

Conector de montaje, 7/8" UN/1/2" NPT, 5 polos

**Dimensiones**



**Datos técnicos**

**Datos generales**

Nº de polos	5
Tipo	recto
Conexión 1	conectores, recto
Rosca 1	7/8"

**Datos eléctricos**

Tensión de trabajo	$U_B$	max 600 V CA/CC
Corriente de trabajo		8 A


**Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------

**Datos mecánicos**

Tipo de protección	IP67	
Conexión	Clavija de aparato 7/8"-16 UN	
Material	claro Aluminio, eloxado	
Contactos	oro chapado Aleación de cobre	
Cable		
Hilos	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	
Longitud	L	0,3 m
Nota		1/2" - 14 NPT Montaje Rosca

**Conexión eléctrica**



**Conexión eléctrica**

1	.....	WH
2	.....	RD
3	.....	GN/YE
4	.....	OR
5	.....	BK

Fecha de publicación: 2013-12-13 16:16 Fecha de edición: 2013-12-13 906168\_spa.xml