




### Referencia de pedido

**1/2" NPT-V94-G-.3M**

Caja de montaje, 7/8" UN/1/2" NPT, 4 polos

### Dimensiones



### Datos técnicos

#### Datos generales

Nº de polos	4
Tipo	recto
Conexión 1	Conector hembra
Rosca 1	7/8"

#### Datos eléctricos

Tensión de trabajo	$U_B$	max 600 V CA/CC
Corriente de trabajo		10 A


#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------

#### Datos mecánicos

Tipo de protección	IP67	
Conexión	Clavija de aparato 7/8"-16 UN	
Material	claro Aluminio, eloxado	
Contactos	oro chapado Aleación de cobre	
Cable		
Hilos	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	
Longitud	L	0,3 m
Nota	1/2" - 14 NPT Montaje Rosca	

### Conexión eléctrica



### Conexión eléctrica

1	.....	BK
2	.....	WH
3	.....	RD
4	.....	GN/YE