



Referencia de pedido


V93-G-SE

Conector , 7/8" - 16 UN2A, de 3 polos, confeccionable

Características

- Conexión de borne roscado
- Conector con rosca externa
- Contactos dorados

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	3
Conexión 1	conectores, recto
Tipo 1	recto
Rosca 1	7/8"

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 600 V
Corriente de trabajo		máx. 18 A
Resistencia de tránsito		< 5 m Ω

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
----------------------	--------------------------------

Datos mecánicos

Grado de protección	IP67
Conexión	1 x 7/8"-16 UN - 2A ; Conector, recto Borne roscado para 14 - 22 AWG

Material

Contactos	oro chapado Aleación Cu
Pinza	Poliamida (PA)
Contratuercia	Aluminio, eloxado negro
Conector de retén	amarillo PVC

Cable

Diámetro del revestimiento	5 ... 13 mm
----------------------------	-------------

Conexión eléctrica

