




### Marque de commande

**1/2" NPT-V95-G-.3M**

Prise encastrée, 7/8" UN / 1/2" NPT, 5 broches

### Dimensions



### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques générales

nombre de pôles	5
Forme constructive	droit
Raccordement 1	Connecteur femelle
Filetage 1	7/8"

#### Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	$U_B$	max 600 V C.A./C.C.
Courant d'emploi		8 A

#### Conditions environnementales

Température ambiante	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------


#### Caractéristiques mécaniques

Mode de protection	IP67	
Raccordement	Connecteur 7/8"-16 UN	
Matériau	transparent aluminium, anodisé	
contacts	or plaqué Alliage cuivre	
Câble		
Fils	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	
Longueur	L	0,3 m
Remarque	1/2" - 14 NPT Montage filetage	

#### Agréments et certificats

Agrément UL	cULus Listed, General Purpose
-------------	-------------------------------

### Raccordement électrique



### Raccordement électrique

1	WH
2	RD
3	GN/YE
4	OR
5	BK