




**Referencia de pedido**

**1/2" NPT-V1-G-S-.3M**

Conector de montaje, M12/1/2" NPT, 4 polos

**Dimensiones**



**Datos técnicos**

**Datos generales**

Nº de polos	4
Tipo	recto
Conexión 1	conectores, recto
Rosca 1	M12
Conexión 2	Terminal de línea libre
Rosca 2	1/2"

**Datos eléctricos**

Tensión de trabajo	$U_B$	máx. 300 V CA/CC
Corriente de trabajo		máx. 4 A


**Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------

**Datos mecánicos**

Grado de protección	IP67
Conexión	Cables trenzados aislados
Material	Aluminio, eloxado
Contactos	Latón, dorado
Conector de retén	Poliamida (PA)
Cable	
Hilos	4 x 0,34 mm <sup>2</sup> , 22 AWG
Longitud	L
Nota	1/2" - 14 NPT Montaje Rosca

**Conexión eléctrica**



**Conexión eléctrica**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Fecha de publicación: 2014-08-18 20:41 Fecha de edición: 2014-08-18 908550\_spa.xml