




Referencia de pedido

M20-V1-G-S-.3M

Conector de montaje

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	4
Tipo	recto

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 300 V CA/CC
Corriente de trabajo	I_B	máx. 4 A


Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------

Datos mecánicos

Grado de protección	IP67
Conexión	Cables trenzados aislados
Material	Aluminio, eloxado
Contactos	Latón, dorado
Conector de retén	Poliamida (PA)
Junta	NBR
Cable	
Hilos	4 x 0,34 mm ² , 22 AWG
Longitud	L 0,3 m
Nota	M20 x 1,5 Montaje

Conexión eléctrica



Conexión eléctrica

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Fecha de publicación: 2017-07-05 17:16 Fecha de edición: 2017-07-05 909401_spa.xml

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776-1111
fa-info@pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com