


Conector hembra V93-G-YE4M-STOOW

- Rosca de 7/8 pulg.

Juego de cables hembra, 7/8", 3 clavijas, cable STOOW



Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	3
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	recto
Rosca 1	7/8"
Conexión 2	Terminal de línea libre

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 600 V
Tensión de prueba		1500 V
Corriente de trabajo	I_B	13 A
Resistencia de tránsito		< 5 mΩ

Autorizaciones y Certificados

Autorización UL	cULus Listed, General Purpose
-----------------	-------------------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------

Datos mecánicos

Grado de protección	IP67
Material	

Fecha de publicación: 2022-03-18 Fecha de edición: 2022-03-18 : 912581_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Datos técnicos

Contactos		Aleación Cu oro chapado
Pinza		PVC, amarillo
Cable		PVC
Contratuera		Latón niquelado
Aislamiento del hilo		PVC
Cable		de hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento		Ø 9,9 mm
Radio de flexión		10 x Kabeldurchmesser
Color		amarillo
Hilos		3 x 1,5 mm ² (16 AWG)
Longitud	L	4 m
Nota		STOOW UL Estándar

Conexión



- 1) GN/YE
- 2) BK
- 3) WH