



Referencia de pedido


V94-G-YE2M-STOOW

Juego de cables hembra, 7/8", 4 clavijas, cable STOOW

Características

- Rosca de 7/8 pulg.

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	4
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	recto
Rosca 1	7/8"
Conexión 2	Terminal de línea libre

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 600 V
Corriente de trabajo	I_B	10 A
Resistencia de tránsito		< 5 mΩ

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------


Datos mecánicos

Grado de protección	IP67
Material	
Contactos	Aleación Cu oro chapado
Pinza	PVC, amarillo
Cable	PVC
Contratuerca	Latón niquelado
Aislamiento del hilo	PVC
Cable	de hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento	Ø 10,7 mm
Radio de flexión	10 x Kabeldurchmesser
Color	amarillo
Hilos	4 x 1,5 mm ² (16 AWG)
Longitud	L 2 m
Nota	STOOW UL Estándar

Autorizaciones y Certificados

Autorización UL	cULus Listed, General Purpose
-----------------	-------------------------------

Conexión eléctrica



Fecha de publicación: 2018-04-09 14:50 Fecha de edición: 2018-04-09 912587_spa.xml