



Referencia de pedido


V95-G-YE2M-STOOW

Juego de cables hembra, 7/8", 5 clavijas, cable STOOW

Características

- Rosca de 7/8 pulg.

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	5
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	recto
Rosca 1	7/8"
Conexión 2	Terminal de línea libre

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 600 V
Corriente de trabajo	I_B	8 A
Resistencia de tránsito		< 5 mΩ

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------


Datos mecánicos

Grado de protección	IP67	
Material		
Contactos	Aleación Cu oro chapado	
Pinza	PVC, amarillo	
Cable	PVC	
Contratuerca	Latón niquelado	
Aislamiento del hilo	PVC	
Cable	de hilos finos, flexibles	
Diámetro del revestimiento	Ø 12,9 mm	
Radio de flexión	10 x Kabeldurchmesser	
Color	amarillo	
Hilos	5 x 1,5 mm ² (16 AWG)	
Longitud	L	2 m
Nota	STOOW UL Estándar	

Autorizaciones y Certificados

Autorización UL	cULus Listed, General Purpose
-----------------	-------------------------------

Conexión eléctrica



1	WH
2	RD
3	GN/YE
4	OR
5	BK