



Marque de commande


1/2" NPT-V12-G-S-.3M

Prise encastrée, 1/2" UNF / 1/2" NPT, 3 broches

Caractéristiques

- Tension d'emploi C.A.

Dimensions



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

nombre de pôles	3
Forme constructive	droit
Raccordement 1	Connecteur mâle
Filetage 1	1/2"
Raccordement 2	Extrémité de câble libre
Filetage 2	1/2"

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	max. 300 V C.A./C.C.
Courant d'emploi		max. 4 A

Conditions environnementales

Température ambiante	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection	IP67
Raccordement	Fils simples
Matériau	transparent aluminium, anodisé
contacts	laiton, doré
Connecteur	Polyamide (PA)
Câble	
Fils	3 x 0,34 mm ² , 22 AWG
Longueur	L
Remarque	1/2" - 14 NPT Montage filetage

Agréments et certificats

Agrément UL	cULus Listed, General Purpose
-------------	-------------------------------

Raccordement électrique



Raccordement électrique

1	GN/YE
2	RD/BK
3	RD/WH