



Referencia de pedido


1/2" NPT-V12-G-S-.3M

Conector de montaje, 1/2" UNF/1/2" NPT, 3 polos

Características

- Tensión de trabajo CA

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	3
Tipo	recto
Conexión 1	conectores, recto
Rosca 1	1/2"
Conexión 2	Terminal de línea libre
Rosca 2	1/2"

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 300 V CA/CC
Corriente de trabajo		máx. 4 A

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------

Datos mecánicos

Grado de protección	IP67
Conexión	Cables trenzados aislados
Material	claro Aluminio, eloxado
Contactos	Latón, dorado
Conector de retén	Poliamida (PA)
Cable	
Hilos	3 x 0,34 mm ² , 22 AWG
Longitud	L 0,3 m
Nota	1/2" - 14 NPT Montaje Rosca

Conexión eléctrica



Conexión eléctrica

1	GN/YE
2	RD/BK
3	RD/WH

Fecha de publicación: 2014-08-18 20:47 Fecha de edición: 2014-08-18 913289_spa.xml