



**Referencia de pedido**


**V95-G-YE10M-STOOW**

Juego de cables hembra, 7/8", 5 clavijas, cable STOOW

**Características**

- Rosca de 7/8 pulg.

**Dimensiones**



**Datos técnicos**

**Datos generales**

Nº de polos	5
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	recto
Rosca 1	7/8"
Conexión 2	Terminal de línea libre

**Datos eléctricos**

Tensión de trabajo	$U_B$	máx. 600 V
Corriente de trabajo	$I_B$	8 A
Resistencia de tránsito		< 5 mΩ

**Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------


**Datos mecánicos**

Grado de protección	IP67	
Material		
Contactos	Aleación Cu oro chapado	
Pinza	PVC, amarillo	
Cable	PVC	
Contratuerca	Latón niquelado	
Aislamiento del hilo	PVC	
Cable	de hilos finos, flexibles	
Diámetro del revestimiento	Ø 12,9 mm	
Radio de flexión	10 x Kabeldurchmesser	
Color	amarillo	
Hilos	5 x 1,5 mm <sup>2</sup> (16 AWG)	
Longitud	L	10 m
Nota	STOOW UL Estándar	

**Autorizaciones y Certificados**

Autorización UL	cULus Listed, General Purpose
-----------------	-------------------------------

**Conexión eléctrica**



Fecha de publicación: 2018-04-10 11:06 Fecha de edición: 2018-04-10 914597\_spa.xml