



Referencia de pedido


V1D-M12H-V45-Y917140

Montaje en panel, adaptador de conector hembra RJ45 a conector hembra M12 con codificación D

Características

- Montaje en la pared delantera/atornillado
- Adecuado para la técnica de 2, 3 y 4 hilos
- Adaptador de conexión de montaje en panel
- M12 con codificación D a RJ45

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	4
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	recto
Rosca 1	M12
Conexión 2	conectores, recto
Tipo 2	recto
Rosca 2	RJ-45

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	max ... 42 V CC
Corriente de trabajo	I_B	max 1,5 A

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
----------------------	--------------------------------

Datos mecánicos

Grado de protección	IP67
Material	
Contactos	Latón, dorado
Carcasa	PBT
Conectores	Latón niquelado
Contratuercas	Latón niquelado


Información general

Nota	Categoría 5 : Conector RJ-45
------	------------------------------

Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con la normativa	
Estándares	CAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001) IEC 61076-2-101:2008

Conexión eléctrica



Fecha de publicación: 2018-11-30 20:29 Fecha de edición: 2018-11-30 917140_spa.xml

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776-1111
fa-info@pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com