



### Referencia de pedido



**WCS-BT111**

WCS Terminal Bus

### Características

- Compartimiento terminal compacto
- Para la conexión a la cabeza de lectura vía un conductor de pasada
- Conexión óptica de conductores de datos y apantallado

### Dimensiones



### Datos técnicos

#### Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa	90 % a 20 °C (68 °F) DIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento

#### Datos mecánicos

Tipo de conexión	Terminales de rosca , 16 polos
Diámetro del cable	5 ... 9 mm
Roscado del cable	Atornillado PG9
Grado de protección	IP65
Material	Aluminio
Masa	200 g