


Cable personalizado Sistema H

CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-**

- Cable personalizado para el sistema Honeywell C300
- Conecta el conector macho de terminal de 16 canales de la serie C IOTA a un conector D-Sub de 37 pines de 8 canales en HiC, para aplicaciones de integridad de lazo único
- Longitudes preconfiguradas

Montaje



Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión de medición U_r 300 V CA/CC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -20 ... 105 °C (-4 ... 221 °F)

Datos mecánicos

Conexión 37 pines/32 pines

Material

Conectores plástico/plástico

Cable

22 AWG

Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas

Conformidad con la directiva Prueba de llama UL VM-1
Prueba de llama CSA FT4
Conforme con RoHS

Asignación de conexión

	Pin	Canal	Conector hembra Sub-D, 37 pines	Weidmüller, 32 polos	
P1	1	1 (-)	19	2	P3
	2	1 (+)	37	1	
	3	2 (-)	17	4	
	4	2 (+)	35	3	
	5	3 (-)	15	6	

Fecha de publicación: 2024-01-31 Fecha de edición: 2024-01-31 : t40816_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Asignación de conexión

	Pin	Canal	Conector hembra Sub-D, 37 polos	Weidmüller, 32 polos		
P1	6	3 (+)	33	5	P3	
	7	4 (-)	13	8		
	8	4 (+)	31	7		
	9	5 (-)	11	10		
	10	5 (+)	29	9		
	11	6 (-)	9	12		
	12	6 (+)	27	11		
	13	7 (-)	7	14		
	14	7 (+)	25	13		
	15	8 (-)	5	16		
	16	8 (+)	23	15		
	P2	17	9 (-)	19		18
		18	9 (+)	37		17
		19	10 (-)	17		20
		20	10 (+)	35		19
		21	11 (-)	15		22
22		11 (+)	33	21		
23		12 (-)	13	24		
24		12 (+)	31	23		
25		13 (-)	11	26		
26		13 (+)	29	25		
27		14 (-)	9	28		
28		14 (+)	27	27		
29		15 (-)	7	30		
30		15 (+)	25	29		
31		16 (-)	5	32		
32		16 (+)	23	31		

Versiones de producto

Designación de pedidos	Longitud
CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-01	1 m
CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-05	5 m
CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-10	10 m
CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-15	15 m
CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-20	20 m
CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-25	25 m
CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-30	30 m
CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-35	35 m
CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-40	40 m
CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-45	45 m
CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-50	50 m