



### Bestellbezeichnung


#### OMH-11-02 Aperture-V-H 0.5 mm

Aufklebbare Schlitzblende zur Kleinstteilerkennung

### Merkmale

- Schlitzblende zur Lichtformung bei Miniatorsensoren
- Ermöglicht Detektion von Kleinstobjekten
- Min. Objektgröße 0,5 mm
- Selbstklebende Montage

### Abmessungen



### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Schlitzweite	0,5 mm
Objektgröße	min. 0,5 mm

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Lagertemperatur	< 35 °C
Montagetemperatur	4 ... 35 °C (39,2 ... 95 °F)
Witterungsbeständigkeit	UV-Strahlung Feuchtigkeit Salzsprühnebel (240 h / 5%) pilzbeständig

Chemische Beständigkeit	Öle Fette Kraftstoffe aliphatische Lösungsmittel schwache Säuren
-------------------------	--

#### Mechanische Daten



Materialstärke	0,07 ... 0,1 mm
Material	gegossene PVC-Folie
Masse	ca. 0,8 g
Abmessungen	17,5 mm x 10,6 mm
Befestigung	selbstklebend
Kleber	Kleber auf Acrylatbasis, transparent

#### Passende Serien

Serie	ML4.2 ML6
-------	--------------

### Blendenorientierung

Bei dem Aufbringen der Blende darauf achten, dass die Sensorscheibe mit der schwarzen Blende exakt deckungsgleich ist.



**Zubehör****ML6-54-F/110/115a**

Reflexions-Lichtschanke mit Polarisationsfilter

**ML6-54-F/25/115/136**

Reflexions-Lichtschanke mit Polarisationsfilter

**ML6-54-F/25/95/136**

Reflexions-Lichtschanke mit Polarisationsfilter

**ML6-54-F/82b/95/110**

Reflexions-Lichtschanke mit Polarisationsfilter

**ML6-54-G/25/115/136**

Reflexions-Lichtschanke mit Polfilter zur Glaserkennung

**ML6-54-G/25/95/136**

Reflexions-Lichtschanke mit Polfilter zur Glaserkennung

**ML4.2-54-F/40b/103/115b**

Reflexions-Lichtschanke mit Polarisationsfilter

**ML4.2-54-F/40b/110/115**

Reflexions-Lichtschanke mit Polarisationsfilter

**ML4.2-54-F/40b/110/115b**

Reflexions-Lichtschanke mit Polarisationsfilter

**ML4.2-54-F/40b/95/103**

Reflexions-Lichtschanke mit Polarisationsfilter

**ML4.2-54-F/40b/95/110**

Reflexions-Lichtschanke mit Polarisationsfilter

**ML4.2-54-F/95/110/126b**

Reflexions-Lichtschanke mit Polarisationsfilter

**M6/MV6-8000-RT/25/76a/115/136**

Einweg-Lichtschanke

**M6/MV6-8000-RT/25/76a/95/136**

Einweg-Lichtschanke

**M4.2/MV4.2-4000-LAS/76a/95/110**

Einweg-Lichtschanke

**M4.2/MV4.2-8000-RT/76a/110/115**

Einweg-Lichtschanke

**M4.2/MV4.2-8000-RT/76a/95/110**

Einweg-Lichtschanke