


Verschlussstopfen für Metall-Kabelverschraubungen

BP.NA.M16-M20S.PA.GN.K50

- Zubehör für CG.P*DS.* Größe M63 Kabelverschraubungen Kunststoff mit doppeltem Dichtungseinsatz
- Dichtelement zur Installation von Kabelverschraubungen in Gehäusen
- Zubehör für CG.NA.* Größe M12 ... M20S / NPT1/4" ... NPT1/2S" Kabelverschraubungen Metall
- Zubehör für CG.EM.* Größe M16S ... M20 / NPT3/8S" ... NPT1/2" Kabelverschraubungen Metall
- Polyamid
- Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert
- Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehör



Abmessungen



Technische Daten

Mechanische Daten	
Schutzart	IP66 / IP68
Material	Polyamid (PA)
Finish	Eigenfarbe grün
Masse	
Einzelkomponente	ca. 0,1 g
Verpackungseinheit	ca. 40 g
Abmessungen	
Durchmesser (D)	5,8 mm
Außendurchmesser (DO)	15 mm
Stiftlänge (PL)	10 mm
Gesamtlänge (L)	14 mm
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-60 ... 70 °C (-76 ... 158 °F)
Schlagfestigkeit	4 J
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen	
EU-Baumusterprüfbescheinigung	IMQ 14 ATEX 012X*
Kennzeichnung	Ⓜ II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db

Veröffentlichungsdatum: 2025-12-10 Ausgabedatum: 2025-12-10 Dateiname: 309663_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Internationale Zulassungen		
IECEx-Zulassung		IECEx IMQ 14.0004X
Konformität		
Schutzart		EN 60529
Allgemeine Informationen		
Hinweis		Genauere Zuordnung zu Typ und Größe der Kabelverschraubungen finden Sie in den jeweiligen Datenblättern
Liefermenge		50
Lieferumfang		Verschlussstopfen für Metall-Kabelverschraubungen Kurzanleitung (1 Stk.)
Ergänzende Informationen		Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com .
Allgemeine Daten		
Verwendbare Kabel- und Leitungseinführungen		CG.NA.M12.* CG.NA.M16S.* CG.NA.M16.* CG.NA.M20S.* CG.NA.M20XS.* CG.NA.NPT1/4.* CG.NA.NPT3/8S.* CG.NA.NPT3/8.* CG.NA.NPT1/2S.* CG.NA.NPT1/2XS.* CG.EM.M16S.* CG.EM.M16.* CG.EM.M20.* CG.EM.NPT3/8S.* CG.EM.NPT3/8.* CG.EM.NPT1/2.*