



Montagehilfe

OMH-VDM28-01-A




- Glasscheibe zum Schutz der Optikfläche
- Zum Einbau wird das Metallumgehäuse OMH-VDM28-01 benötigt
- Einfache und schnelle Montage

Glasscheibe zum Schutz der Optikfläche



Abmessungen



Technische Daten

Mechanische Daten

Material	Glas
Masse	8 g
Hinweis	Obere Messbereichsgrenze minus 20 %

Passende Serien

Serie	VDM28
-------	-------

Veröffentlichungsdatum: 2020-03-23 Ausgabedatum: 2020-06-30 Dateiname: 229572_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com


PEPPERL+FUCHS

Montage

Montage / Mounting


1. Metallumgehäuse montieren / Mount metall housing

- Umgehäuseoberseite anheben.
Lift top housing.




- Sensor schräg einschieben.
Insert in an angle sensor.


⚠ Nicht parallel einschieben, um Beschädigung der Frontscheibe zu vermeiden.
Do not insert parallel to prevent damage to the front window.



- Umgehäuseoberseite herunterdrücken.
Push down top housing.



- Umgehäuse verschrauben.
Screw top housing down.




2. Schutzscheibe/Blende einsetzen / Insert protective screen/Aperture


- Frontscheibe des Sensors reinigen.
Clean front window of the sensor.

⚠ Verschmutzung der Frontscheibe während der Montage vermeiden.
Avoid contamination of the front wheel during assembly.


- Schutzscheibe/Blende unter den Klemmhaken ① schieben.
Slide protective screen/aperture under the hook clamp ①.




- Schutzscheibe/Blende gegen den Klemmhaken ① drücken.
Press protective screen/aperture against the hook clamp ①.



- Schutzscheibe/Blende gegen den Sensor drücken und Rasthaken ② vom Sensor wegziehen, so dass er vor der Schutzscheibe/Blende einrastet.
Press protective screen/aperture press against the sensor and pull locking snap hooks ② from the sensor so that it engages to the protective screen/aperture.




Fertig!
Finished!



Demontage / Demounting

- Schutzscheibe/Blende gegen den Klemmhaken ① drücken. /
Press protective screen/aperture press against the hook clamp ①.



- Auf Rasthaken ② drücken, so dass die Schutzscheibe/Blende austrastet. /
Press snap hook ②, so that the protective screen/aperture is released.

