

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. / Č.: **DOC-4790A**
Date / Datum: **2024-09-25**

ppa. M. Kessler
i.V. Martin Holdefer

Executive Vice President
Components & Technology

Continuation Manager Value Engineering

The English version represents the signed original.
Anglická verze představuje podepsaný originál.

ANNEX ATEX / PŘÍLOHA ATEX

Marking and Certificates / Značení a certifikáty

Marking Značení	Certificate Certifikát	ID
⚡ II 3 G	EPS 17 ATEX 1 089X	EPS

Key for ID / Klíč pro ID

ID	Responsible Body Odpovědný subjekt
EPS	Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH Wilhelm-Hennemann-Straße 8 19061 Schwerin Germany

Copyright Pepperl+Fuchs SE
www.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Declaration of Conformity / Prohlášení o shodě

We, Pepperl+Fuchs SE, declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the listed European Directives, Regulations, and standards.

Společnost Pepperl+Fuchs SE svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že výrobky uvedené níže jsou v souladu s uvedenými směrnici, nařízeními a normami EU.

Products / Produkty

Product Výrobek	Itemnumber C. Položky	Description Popis
PS1000-A6-24.20.R	70103524	Power Supply

Directives and Standards / Směrnice a normy

EU Directive Směrnice EU	Standards Normy
ATEX 2014/34/EU (L96/309-356)	EN 60079-15:2010-05 EN 60079-7:2015-12 EN IEC 60079-0:2018-07 EN IEC 60079-7/A1:2018-01
EMC 2014/30/EU (L96/79-106)	EN 61000-6-2:2005-08 EN 61000-6-3:2007-01 EN 61000-6-3/A1/AC:2012-08 EN 61000-6-3/A1:2011-03 EN 61000-6-2/AC:2005-09 EN 61000-6-1:2007-01 EN 61000-6-4/A1:2011-02 EN 61000-6-4:2007-01
LVD 2014/35/EU (L96/357-374)	EN 61010-1/A1:2019-02 EN IEC 61010-2-201:2018-06 EN 61010-1:2010-10
RoHS 2011/65/EU (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12

Affixed CE Marking / Připojené označení CE

