



## DTM Collection Remote IO System LB/FB

### 1. DTM Collection Remote IO System LB/FB

#### a. Inhalt / Table of contents

Typ/Type	Version
DTM LB/FB	7.3.1

Setup mit neuem Lizenzierungsmodell:

Für Lizenzierung ist Lizenz DTM-R notwendig; diese ist auf separatem Wege zu beziehen.  
/

Setup with new License Model:

For Licensing is the license DTM-R necessary, which must be purchased on separate way

#### b. Unterstützte Module/Supported Modules:

- LB/FB 8X05 ab Firmwarestand 6.XX
- LB/FB 8X06 ab Firmwarestand 6.XX
- LB 8108 ab Firmwarestand 8.XX
- LB/FB 8X09 ab Firmwarestand 9.XX
- LB/FB 8X10 ab Firmwarestand 1.XX

I/O Module LB:

- LB 1001-1003, LB 1101-1103, LB 1007, LB 1014, LB 1015 (Alle nur 8108)
- LB 1008, LB 1108,
- LB 2002, LB 2101-2108, LB 2112, LB 2113
- LB 3002, LB 3101-3103, -LB 3004, LB 3104, -LB 3005, LB 3105,
- LB 4002, LB 4101/2, -LB 4004, LB 4104, -LB 4005, LB 4105 (auch mit LFD),
- LB 5001, LB 5002, LB 5006, LB 5101, LB 5102, LB 5106,
- LB 5004, LB 5104, LB 5005, LB 5105,
- LB 6101, LB 6005, LB 6006, LB 6008, LB 6108, LB 6110, LB 6111, (LB 6112-14)
- (LB 6115)

I/O Module FB:

-FB 1201-1203, FB 1301-1303,-FB 1208, LB 1308,  
-FB 2201-2208, FB 2112, FB 2113  
-FB 3302, FB 3201-3203,-FB 3204,-FB 3205, FB 3305,  
-FB 4302, FB 4201/2,-FB 4204,-FB 4205, FB 4305,  
-FB 5201, FB 5202, FB 5206,-FB 5204, FB 5205,  
-FB 6301,-FB 6208, FB 6305, FB 6306, FB 6308, FB 6210, FB 6211,  
(FB 6212-14)  
-(FB6215)

**c. Besonderheiten/Specifics:**

- Verwendbar für Buskoppler mit FW
- • 6 <= Vers. < 7.xx (8X05/6; ana. Multichannel + HClR inkl. EasyCom (RedaOnly) für HART)
- • 8.00 <= Vers. < 9.00 (8X08; ana. Multichannel + HClR + Zeitstempel-Unterstützung)
- • >= 9.00 (8X09; UniCOM + ana. Multichannel + HClR)
- 1.00 <= Vers. <= 1.99 (8X10; FF-RIO über Servicebus)

**d. Für Betriebssysteme/Supported Operating Systems:**

- Windows NT 4 Sp6 und höher
- Windows 2000
- Windows XP

**e. Bekannte Funktionseinschränkungen/  
Known functional restrictions**

- / -