

Upute za upotrebu

1. Označavanje

Sučelje Viator Bluetooth HART HM-PF-BT-EX-010041
Certifikat ATEX: CML 16 ATEX 2379
Oznaka ATEX: ☎ II 1G Ex ia IIC T4 Ga, T_a : -20 bis +50 °C
Certifikat IECEx: IECEx CML 16.0138
Oznaka IECEx: Ex ia IIC T4 Ga, T_a : -20 bis +50 °C
Certifikat UKCA: CML 21 UKEX 2638
Oznaka UKCA: ☎ II 1G Ex ia IIC T4 Ga, T_a : -20 bis +50 °C
Certifikati za Sjevernu Ameriku: E106378 (UL)
Class I, Division 1, Groups A, B, C, D; T4
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; T4
Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga; Ex ia IIC T4 Ga, $-20 \leq T_a \leq 50$ °C
Pepperl+Fuchs Grupa Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Njemačka
Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. Ciljna grupa, osoblje

Odgovornost za planiranje, sastavljanje, puštanje u rad, rad, održavanje i rastavljanje snosi rukovatelj postrojenja.

Osoblje za montažu, instalaciju, puštanje u rad, rad, održavanje i rastavljanje uređaja mora biti prikladno obučeno i kvalificirano. Obučeno i kvalificirano osoblje mora pročitati i usvojiti priručnik za upotrebu.

Upoznajte se s proizvodom prije upotrebe. Pažljivo pročitajte priručnik za upotrebu.

3. Pogledajte dodatnu dokumentaciju

Specifični postupci i upute u ovom priručniku za upotrebu zahtijevaju ispunjavanje posebnih zahtjeva kako bi se jamčila sigurnost radnog osoblja.

Poštujte direktive, standarde i državne zakone koji se odnose na predviđenu upotrebu i mjesto rada. Pridržavajte se Direktive 1999/92/EC tijekom rada u eksplozivnim područjima. Odgovarajuće podatkovne tablice, priručnici, izjave o sukladnosti, certifikati ispitivanja u skladu s EZ direktivama, certifikati i sheme, ako su priloženi (pogledajte podatkovnu tablicu), sastavni su dio ovog dokumenta. Te informacije možete pronaći na www.pepperl-fuchs.com.

Za specifične informacije o uređaju kao što je godina konstruiranja, skenirajte QR kod na uređaju. Kao alternativu, unesite serijski broj u polje za pretraživanje serijskog broja na web-mjestu www.pepperl-fuchs.com.

Dokument je zbog neprekidnih revidiranja podložan stalnim promjenama. Koristite isključivo najnoviju ažuriranu verziju koju možete pronaći na www.pepperl-fuchs.com.

4. Namjena

Ovaj uređaj predstavlja aparat certificiran za upotrebu u opasnim područjima ocijenjen prema direktivi ATEX i IECEx zone 0, 1 i 2. Uredaj također ispunjava zahtjeve UL standarda za upotrebu u opasnim područjima razreda I, odjela 1 ili odjela 2 i razreda I, zone 0.

Uredaj se koristi u tehnologiji upravljanja i instrumentacije (C&I) za bežični prijenos podataka s uređaja HART.

Odobrena je isključivo prikladna i namjenska upotreba uređaja.

Zanemarivanje ovih uputa poništava sva jamstva i oslobađa proizvođača od svih odgovornosti.

Uredaj upotrebljavajte isključivo u navedenim uvjetima okoline i radnim uvjetima.

Namjenu priključenih uređaja potražite u odgovarajućoj dokumentaciji.

Uredaj je električni aparat namijenjen za opasna područja.

Uredaj je samosigurni aparat koji zadovoljava normu IEC/EN 60079-11.

Prilikom povezivanja samosigurnih uređaja sa samosigurnim kuglovima odgovarajućih aparatova poštujte maksimalne vrijednosti za zaštitu od eksplozije (potvrda samosigurnosti). Pridržavajte se norme IEC/EN 60079-14 ili IEC/EN 60079-25.

5. Nepravilno korištenje

Zaštita osoblja i postrojenja nije osigurana ako se uređaj ne upotrebljava u skladu s njegovom namjenom.

6. Rad, održavanje, popravak

Upoznajte se s proizvodom prije upotrebe. Pažljivo pročitajte priručnik za upotrebu.

Nemojte popravljati, mijenjati ili manipulirati uređajem.

Nemojte upotrebljavati oštećen ili prljav uređaj.

U slučaju kvara uređaj obavezno zamijenite originalnim uređajem.

U slučaju kvara popravak uređaja obavezno izvodi tvrtka Pepperl+Fuchs.

Poštujte označke upozorenja.

Zabranjeno je uklanjati označke upozorenja.

Kućište je tvornički zabravljen. Nemojte otvarati kućište.

Ako unutarnja oprema sadrži bateriju i postoji potencijalno eksplozivna atmosfera, nemojte otvarati oklopjenje.

Pri održavanju i pregledu pridržavajte se norme IEC/EN 60079-17 .

U certifikatu ispitivanja u skladu s EZ direktivama pronađite temperaturne raspone razreda temperature.

Za potvrdu samosigurnosti poštujte maksimalnu dopuštenu vanjsku kapacitivnost ovog uređaja i drugih uređaja u krugu.

Prilikom zamjene baterija koristite isključivo odgovarajuću vrstu baterija. Korištenje krive vrste baterija može oštetići uređaj. Usto korištenje krive vrste baterija poništava certifikat uređaja.

Popis odobrenih baterija

Proizvođač	Vrsta baterije LR03/AAA
Panasonic	Pro Power
Panasonic	Industrial Powerline LR03AD ¹
Varta	Industrial Pro No. 4003
Energizer	Industrial EN92

¹ Oznaka baterije prikazuje samo LR03.

7. Isporuka, prijevoz, zbrinjavanje

Provjerite ima li na ambalaži ili sadržaju oštećenja.

Provjerite jeste li dobili sve stavke i jesu li dobivene stavke one koje ste naručili.

Uredaj obavezno pohranjujte i prevozite u originalnoj ambalaži.

Uredaj pohranjujte na čistom i suhom mjestu. U obzir morate uzeti dopuštene uvjete okoline, pogledajte podatkovnu tablicu.

Zbrinjavanje uređaja, ugrađenih komponenti, ambalaže i baterija (ako se nalaze u uređaju), mora biti u skladu s primjenjivim zakonima i smjernicama odgovarajuće države.