


Mehrstrahl- Sicherheits- lichtschranken

Übersicht Zubehör



Passendes Zubehör für die einfache Montage von Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken

Als perfekte Ergänzung zu den Sicherheitslichtvorhängen SLCT und SLCS bietet Pepperl+Fuchs umfangreiches und durchdachtes Montagezubehör für unterschiedlichste Applikationen an einer Maschine oder im Feld an.

Montage- und Spiegelsäulen

Um Sicherheitslichtvorhänge gegenüber Umwelteinflüssen zu schützen und in der Applikation optimal auszurichten kommt die Montagehalterung zur Bodenmontage zum Einsatz.


Mit Hilfe der Umlenkspiegel lässt sich eine drehinvariante und translationsfreie, mehrseitige Absicherung von Gefahrenbereichen realisieren. Dies gibt dem Anwender eine sehr hohe Maschinenverfügbarkeit.

Die Bodenlagerung dient der Befestigung von Montage- und Spiegelsäulen auf dem Boden. Darüber hinaus können mit ihr Bodenunebenheiten ausgeglichen werden. Der Seitenschutz und die Rückblende ergänzen das Portfolio.

Die Montagehalterung zur Bodenmontage sowie der Umlenkspiegel sind in den Höhen 1200, 1500, 2100 und 2500 mm verfügbar.



Montagehalterung zur Bodenmontage
OMH-SLCT-100 und
OMH-SLCT-110 (mit Rückblende)



Umlenkspiegel
SLCT-M-01



Bodenlagerung für Montage- und Spiegelsäulen
OMH-SLCT-200



Seitenschutz für Montagesäule
OMH-SLCT-120

Your automation, our passion.

pf PEPPERL+FUCHS

Montagezubehör

Eine Vielzahl an Montagezubehör ermöglicht die schnelle und einfache Montage der Sicherheitslichtvorhänge in den unterschiedlichsten Applikationen.



Montagehalter	Funktion
OMH-SLCT-01	Schnellspannvorrichtung, keine Werkzeuge, integrierte Schwalbenschwanzführung
OMH-SLCT-02	Fixierung für Schnellspannvorrichtung
OMH-SLCT-03	Schwenkhalter (lang) schwenkbar $\pm 7^\circ$, geeignet für Top-on-Top Montage
OMH-SLCT-04	Schwenkhalter (kurz) schwenkbar $\pm 7^\circ$
OMH-SLCT-05	Schwenkhalter robuste Ausführung und großer Schwenkbereich
OMH-SLCT-06	Schwenkhalter für Rohrmontage
OMH-SLCT-10	Klemmhalterung passend auf Nut 6 mm ... 11,5 mm
OMH-SLCT-11	Klemmhalterung rückwertig passend auf Nut 8,5 mm ... 10,5 mm
OMH-SLCT-12	Montagehilfe, Muting-Arm 500 mm mit Rundstab \varnothing 12 mm


Montagehilfe	Funktion
AA SLCT-01	Ausrichthilfe: Libelle mit einer Genauigkeit (pars) $< 1^\circ$, passend für den Schwalbenschwanz der SLCS oder SLCT

Montagemöglichkeiten

Die Sicherheitslichtvorhänge können je nach verwendetem Montagehalter in verschiedenen Positionen in die Montagesäule eingebaut werden.

Montagehalter	Bevorzugte Einbauposition	Serie*
OMH-SLCT-01	A2, A4, A5, A6	SLCS, SLCT
OMH-SLCT-03	A2, A4, A5, A6, C1, C2	SLCS, SLCT
OMH-SLCT-04	A2, A4, A5, A6, C1, C2	SLCS, SLCT
OMH-SLCT-05	C1, C2	SLCS, SLCT

* Die Lichtgitter LGS/LGM können ebenfalls an den Montagesäulen montiert werden.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pepperl-fuchs.de/safety-zubehoer