

Handleiding

1. Markering

Wartels, kunststof CG.P*DS1.* afsluitpluggen, kunststof SP.PE.* afdichtpluggen, kunststof BP.*
ATEX-certificaat: IMQ 15 ATEX 006X ATEX-markering: Ⓢ II 2 GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
IECEX-certificaat: IECEx IMQ 15.0001X UKCA-certificaat: CML 22 UKEX 31379X INMETRO-certificaat CG.P*DS1.*: DNV 20.0030 X INMETRO-certificaat SP.PE.*: DNV 20.0032 X CCC-certificaat CG.P*DS1.*: 2021312313000450 CCC-certificaat SP.PE.*: 2021312313000455

De met een * gemarkeerde letters van de typecode zijn plaatshouders voor versies van het apparaat.

Pepperl+Fuchs Groep Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Duitsland Internet: www.pepperl-fuchs.com
--

2. Doelgroep, personeel

Verantwoordelijkheid voor planning, montage, indienstname, bediening, onderhoud en demontage berust bij de bedrijfsoperator.

Het personeel moet adequaat geschoold en gekwalificeerd zijn om de montage, de installatie, de indienstname, de bediening, het onderhoud en het demonteren van het apparaat uit te voeren. Het geschoold en gekwalificeerd personeel moet de handleiding doorlezen en begrijpen.

3. Verwijzing naar verdere documentatie

Neem richtlijnen, normen en nationale wetgeving die betrekking hebben op het bedoeld gebruik en de gebruikslocatie in acht.

De bijbehorende gegevensbladen, handleidingen, conformiteitsverklaringen, EU-typecertificaten, certificeringen en control drawings, indien van toepassing (zie gegevensblad), maken onderdeel uit van dit document. U vindt deze informatie onder www.pepperl-fuchs.com. Scan de QR-code op het apparaat voor specifieke apparaatinformatie zoals het jaar waarin het apparaat is gebouwd. U kunt ook het serienummer zoeken op www.pepperl-fuchs.com.

4. Bedoeld gebruik

Het apparaat is uitsluitend goedgekeurd voor het bedoeld gebruik. Bij het negeren van deze instructies zullen eventuele garantie en aansprakelijkheid van de fabrikant komen te vervallen.

De wartels van de CG.P*DS1*-serie zijn vervaardigd van kunststof.
De afsluitpluggen van de SP.PE.*-serie zijn vervaardigd uit kunststof.
De afdichtpluggen van de BP.*-serie zijn vervaardigd uit kunststof.
Het apparaat kan binnen worden gebruikt.
Het apparaat kan buiten worden gebruikt.

Het apparaat kan worden gebruikt in Zone 1.

Het apparaat kan worden gebruikt in Zone 21.

Het apparaat kan worden gebruikt in Zone 2.

Het apparaat kan worden gebruikt in Zone 22.

Het apparaat mag worden gebruikt met intrinsiekveilige circuits.

Gebruik het apparaat alleen in vaste installaties.

De wartels kunnen worden gebruikt bij niet-gewapend elastomeer en kabels met kunststofisolatie.

Varianten met blauwe dopmoeren zijn beschikbaar voor de identificatie van intrinsiekveilige Ex i-circuits.

SP.PE.*-afsluitpluggen worden gebruikt om ongebruikte kabelingangen van behuizingen af te sluiten.

BP.*-afdichtpluggen worden gebruikt om ongebruikte wartels af te sluiten.

BP.*-afdichtpluggen worden gebruikt om ongebruikte wartels af te sluiten.

BP.*-afdichtpluggen worden gebruikt om ongebruikte wartels af te sluiten.

5. Onjuist gebruik

De bescherming van het personeel en het bedrijf kan niet worden gegarandeerd als het apparaat niet wordt gebruikt overeenkomstig het bedoeld gebruik.

6. Montage en installatie

Neem de installatie-instructies in acht conform IEC/EN 60079-14.

Als u het apparaat of de behuizing in een omgeving wilt installeren waarin het mogelijk wordt blootgesteld aan agressieve stoffen, zorg er dan voor dat de vermelde materialen van het oppervlak bestand zijn tegen deze stoffen. Neem indien nodig contact op met Pepperl+Fuchs voor meer informatie.

Neem de handleiding voor de bijbehorende onderdelen in acht.

Raadpleeg de bijbehorende technische gegevens van de gemonteerde componenten voor het daadwerkelijke beschermingstype of mogelijke beperkingen.

Zorg ervoor dat de mate van bescherming gehandhaafd is in de gehele installatie.

Zorg ervoor dat het oppervlak van de behuizing glad genoeg is om de vereiste beschermingsgraad te bereiken.

Zorg ervoor dat de ingangen van de behuizing loodrecht, rond en vrij van bramen zijn.

Vereisten voor wartels

Gebruik alleen wartels die een geschikte certificering hebben voor de toepassing.

Gebruik alleen wartels die het juiste temperatuurbereik hebben voor de toepassing.

Gebruik dichtingen die geschikt zijn voor de gespecificeerde toepassing.

Zorg ervoor dat de beschermingsgraad niet nadelig wordt beïnvloed door de wartels.

Monteer kabels en wartels zo dat ze niet worden blootgesteld aan mechanische gevaren.

De kabels en verbindingssleidingen moeten vrij zijn van mechanische spanning. Gebruik een geschikte trekontlasting die buiten de behuizing moet worden aangebracht.

Zorg ervoor dat alle wartels in goede staat verkeren en goed zijn vastgemaakt.

Zet alle wartels met het juiste moment vast.

Dicht alle ongebruikte wartels af met de bijbehorende afdichtpluggen.

Neem de specifieke omgevingsomstandigheden voor afdichtpluggen in acht.

6.1. Vereisten met betrekking tot verbeterde veiligheid

Vereisten met betrekking tot behuizingen zonder schroefdraad

De minimale wanddikte van de behuizing moet 1,5 mm zijn.

Als de behuizing geen schroefdraad heeft, gebruikt u borgmoeren om deze vast te zetten. Er zijn minimaal 3 draadomwentelingen van de borgmoer vereist voor het vastzetten.

Gebruik voor de afdichting ringpakkingen tussen de inschroefonderdelen en de behuizing.

Tijdens de montage kan het nodig zijn om de borgmoer of de kabelwartel te draaien. Als het nodig is om de wartel te draaien, gebruik dan een O-ring voor de afdichting.

Houd u aan de vereiste gatdiameters.

Vereisten met betrekking tot metrische schroefdraden

De minimale wanddikte van de behuizing moet 1,5 mm zijn.

Bij montage op de behuizing moet sprake zijn van ten minste een mechanische verbinding van 3 draadomwentelingen in de behuizing. Gebruik een borgmoer als dit niet mogelijk is.

Draai de borgmoer aan de binnenkant en de afdichting op de schroefdraad aan de buitenkant van de behuizing vast.

Breng indien nodig een O-ring aan tussen de ringpakking en de schroefkop.

7. Gebruik, onderhoud, reparatie

Beschadigde of vervuilde apparaten mogen niet worden gebruikt.

Neem de installatie-instructies in acht conform IEC/EN 60079-14.

Neem IEC/EN 60079-17 in acht voor onderhoud en inspectie.

Voer geen wijzigingen of modificaties uit aan het apparaat.

Gebruik alleen onderdelen die zijn gespecificeerd door de fabrikant.

Zorg ervoor dat het apparaat spanningsloos is voordat u onderhoud of reparaties aan het apparaat uitvoert.

8. Levering, transport, verwijderen

Controleer de verpakking en inhoud op schade.

Controleer of de levering compleet is en of de geleverde artikelen overeenkomen met uw order.

Het apparaat, de geïntegreerde componenten, de verpakking en eventuele accu's dienen te worden afgevoerd met inachtneming van de toepasselijke wetten en richtlijnen van het desbetreffende land.