
Neue Signale setzen.

IO-Link

Signalleuchten mit IO-Link

Informieren, alarmieren, Prozesse überwachen – mit über einer Million Farben auf bis zu neun Segmenten.



Your automation, our passion.

PEPPERL+FUCHS

Signalleuchten mit IO-Link

Unübertroffen flexibel und besonders robust

Vollflächige Signalisierung oder verschiedenste Leuchtbilder für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen von Alarmierung bis hin zur Füllstandsüberwachung – das ermöglichen die Signalleuchten mit IO-Link. Dabei sind sie besonders robust und können in nahezu jeder Applikationsumgebung eingesetzt werden.

Die Signalsäule bietet bis zu neun Segmente, die einzeln konfiguriert und angesteuert werden können. Neben der flexiblen Farbwahl im RGB-Raum kann zwischen Dauer-/Blink-/Blitz- oder Rotationsmodus gewählt werden. Auch die Helligkeit lässt sich ganz einfach softwareseitig anpassen. Für einen zusätzlichen Personen- und Anlagenschutz alarmiert die 105-dB-Sirene akustisch in zehn konfigurierbaren Tönen und vier Lautstärken.

Die Lichtkuppel mit nur 55 mm Durchmesser bietet neben 8 vordefinierten Farben zusätzlich eine benutzerfreundliche Touch-Funktionalität. Für die einfache Signalbestätigung direkt vor Ort.

Auszug technischer Daten	ICA-SL-*MCS-70MM-IO-V1	ICA-SB-*-55MM-*
Schnittstelle	IO-Link V1.1 (COM 3/Class A)	
Schutzart	IP66/IP69K	
Optische Daten	LED-Multicolor (> 1.000.000 konfigurierbare Farben + 8 vordefinierte Farben)	
Anzahl Segmente	6/9	1
Akustische Daten	Multi-tone (105 dB/10 Töne)	Multi-tone (85 dB/10 Töne)
Touch-Funktion	–	Optional
Umgebungstemperatur	–30 … +60 °C	–20 … +50 °C
Abmessungen	72,5 × 271 mm	55 × 79 mm

Highlights

- Zahlreiche Modi für verschiedenste Anwendungsbereiche von Alarmierung bis zur Füllstandsüberwachung
- Einfacher Anschluss an IO-Link per M12-Steckerverbinder
- 85- oder 105-dB-Sirene für zusätzliche akustische Warnung zum Personen- und Anlagenschutz im Notfall
- Einzigartig robust: hohe Schutzklasse und breiter Temperaturbereich für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Signalsäule mit bis zu neun Farbsegmenten – Lichtkuppel mit Touch-Funktion

Weitere Informationen unter
pepperl-fuchs.com/pf-io-link-light





www.pepperl-fuchs.com · Änderungen vorbehalten · © Pepperl+Fuchs
Printed in Germany · Part. No. 70202383 03/26