


Montagehilfe MH 04-2681F



- Geeignet für VariKont, +U1+ und +U9* Sensoren
- Befestigungsschrauben für VariKont im Lieferumfang enthalten

Montagehilfe für VariKont, +U1+ und +U9* Sensoren


Funktion

Die Montagehilfe Typ 04-2681 vereinfacht das Justieren von Sensoren der Bauform Vari- Kont® und der Baureihen +U1+ und +U9* nach DIN 43694, EN 50025 oder EN 50037.

Die einfache Montage erfolgt auf der bewährten C-Profilschiene (z. B. NIEDAX GmbH) nach EN 50024 (15 mm x 30 mm x 1,5 mm). Für bestehende Anlagen passt die Montagehilfe auch auf C-Profilschiene nach der auslaufenden DIN 43662 (15 mm x 30 mm x 2 mm). Alternativ zur C-Profilschiene ist eine Zweipunktbefestigung vorgesehen. Die entsprechenden Bohrungen sind durch den mittleren Führungsschlitz erreichbar. Es können Schrauben M5 x 16 mm verwendet werden.

Große Einstellwege in x- und y-Richtung und der 360°-Drehbereich erleichtern und verkürzen die Montage- und Einstellarbeit. Die Justierung in der eingestellten Position erfolgt durch Anziehen der Schalterbefestigungsschrauben (im Lieferumfang).

Abmessungen



Technische Daten

Normenkonformität

Normen IEC 68-2-6, IEC 68-2-27

Umgebungsbedingungen

Schockfestigkeit $b < 30 \text{ g}$, $T < 11 \text{ ms}$

Schwingungsfestigkeit $f < 55 \text{ Hz}$, $a < 1 \text{ mm}$

Mechanische Daten

Material Zinkspritzguss chromatisiert

Masse ca. 270 g

Abmessungen 90 mm x 40 mm x 28 mm (bei Zweipunktbefestigung)

Veröffentlichungsdatum: 2021-02-05 Ausgabedatum: 2021-02-05 Dateiname: 033552_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS